

GemiClean SW

スクリーン洗浄機

代表的な機能

- ロータリースクリーンの寸法。繰り返し537、640、914 mm。
長さは1.500 mmまで。注：ご要望に応じて、他の寸法にも対応します。
スクリーン位置。縦型洗浄機1台または2台で実施。
- Type SW-1: 1 ウォッシングキャビネット
Type SW-2: 2 キャビネットの洗浄、1画面ずつの洗浄。
Type SW-2/2: 2 洗浄キャビネット、2画面同時洗浄
画面同時洗浄が可能です。
- スクリーン上下の固定。オープンコーン本体。(3点固定方式)。



- 汚染区域に可動部がないスプレーノズル方式で内外を洗浄する。
- 洗浄液。水または溶剤
- 洗浄・乾燥のサイクル。トップ・ボトム。サイクルは自由に調整可能です。
- 洗浄工程の解放と排気システムを備えたスライドドア。
洗浄キャビネットは、排気システムに接続されています。
- 排気システムへの接続が可能です。オプションで分離フィルター、排気装置付きもあります。
- 沈殿装置付きはオプションです。
- ATEX Zone II 3G実行時のオプション。